

PRODUKTDATABLAD

Casco® VD Super Grip

Spesialprimer for tette ikke absorberende underlag. Klar til bruk



PRODUKTBESKRIVELSE

Løsemiddelfri og bruksklar akrylatdispersjon. Svært god vedheft til de fleste glatte og ikke-sugende underlag, som gamle fliser, PVC, epoksybelegg og te-razzo. Kun til innendørs bruk.

BRUKSOMRÅDER

- Til innendørs bruk
- Til gulv og vegg
- Egnet for undergulv med gulvvarme

PRODUKTEGENSKAPER

- Løsmiddelfri/vannbasert
- Ferdig blandet - klar til bruk
- God vedheft til de fleste ikke-sugende underlag
- Hurtigtørkende
- Enkel å påføre med rull eller pensel
- Luktsvak

GODKJENNELSER / STANDARDER

- EC1 Plus
- M1

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Spesial akrylatdispersjon med tilsetningsstoffer
Forpakning	1 kg spann (x 6 i en eske), 5 kg kanner
Holdbarhet	12 måneder i uåpnet forpakning. Åpnet forpakning må forsegles umiddelbart og brukes opp så fort som mulig.
Lagringsforhold	I kjølig, tørt og frostfritt miljø, temperatur ikke under + 5 °C.
Farge	Blå
Tetthet	1,38 kg/liter
Tørrstoffinnhold ved volum	ca. 63 %
PH-verdi	Ca. 9,0

PÅFØRINGSINFORMASJON

Blandingsforhold	Klar til bruk
Utbytte	100-150 g/m ² (7-10 m ² /kg), avhengig av underlagets absorberende egenskaper og påføringsmetode.
Lufttemperatur	+5°C til +25°C (temperatur i underlaget skal ikke være under +5°C)

- For forbedring av vedheft til underlaget og reduisering av absorberings-
evne i underlaget. 0,5-3 timer
- For fuktbeskyttelse. 1-2 timer

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data.

PÅFØRINGSVEILEDNING

Casco® VD Super Grip er egnet til å forbedre heft mellom gulv og avrettingmasser der det er glatte og ikke-sugende underlag.

UTSTYR

Pensel/rull.

UNDERLAGETS BESKAFFENHET

Casco® VD Super Grip er egnet for:

- Epoxybehandlet overflate
- Gamle underlag som keramisk flis, naturstein og terazzo
- Utilstrekkelig slipte støpeasfaltlag eller valset asfaltbetong
- Gamle forseglede/belagte overflater
- Gamle glatte og tette betongunderlag
- Gamle underlag ned gamle vannfaste limrester
- Stål og andre metaller
- Hellimte og grundig rengjorte og slipte halvharde gulvbelegg (ikke PO- og PU-belagte overflater)

Korroderende metall må beskyttes med antikorrosjonsbelegg før påføring av Casco® VD Super Grip.

Krav til undergulvet

- Tilstrekkelig fasthet, bæreevne, dimensjonsstabilitet og vedvarende tørre forhold
- Fjern underlag som reduserer vedheft, f.eks. støv, smuss, olje, fett, voksbaserte rengjøringsmidler og løse partikler
- Rester av vannløselige gulvlim, f.eks. sulfittbaserte, skal fjernes fullstendig
- Gamle vannbestandige lim skal fjernes mekanisk så grundig som mulig
- Gamle belegg må ha tilstrekkelig heft til underlaget. Belegg med dårlig heft må fjernes
- Alle ikke-sugende overflater skal grundig rengjøres og slipes
- Rom som ikke har kjeller under, må sikres mot oppadstigende fuktighet i henhold til standarder
- Kravene i de aktuelle gjeldende standardene, retningslinjene og databladene gjelder

PU-forseglede og PU-belagte belegg egner seg ikke for behandling med Casco® VD Super Grip. Hvis du er i tvil, kan du grunne et prøveområde med Casco® VD Super Grip for å kontrollere vedheften.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Fjern mekanisk områder med løse overflater, foruren-
singer og sementhud om det finnes. Støvsug overfla-
ten. Den undeliggene overflaten må være fast, ren og
støvfri før priming.

BLANDING

Bland ikke Casco® VD Super Grip med vann.

PÅFØRING

Anbefalt arbeidsmetode:

- Rist eller rør opp før bruk.
- Fordel primeren jevnt på det tørre underlaget med et egnet redskap, f.eks. korthåret rull eller kost. Unngå at det dannes væskeansamlinger.
- Casco avrettingsmasser kan brukes etter en tørketid på 1–2 timer. Se produktdatablad for aktu-
ell avrettingsmasse.

Gammel vinyl, linoleum, og gummibelegg (opp til 2.5 mm beleggtykkelse):

- Anbefalte avrettingmasser: Casco Floor Expert AP, HL10, HL50
- Minste sjikttykkelse for avrettingsmasse er 3,0 mm.
- Gamle belegg med skumbaksid er uegnet.
- Til belegg >2,5 mm, ta kontakt med vår tekniske avdeling.
- Hvis punktblastningene ventes å bli høye (f.eks. på sykehus o.l.), anbefales det ikke å grunne og avrette over gamle belegg.

NB! Om den primede overflaten ikke overdekkes innen 72 timer må det påføres et nytt lag med primer.

RENGJØRING AV VERKTØY

Rengjør verktøy med vann umiddelbart. tørket primer kan rengjøres med acetone.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestem-
melser kan egenskapene til dette produktet variere fra
land til land. Vennligst konferer lokale produktdata-
blad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egen-
skaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshett anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og er-
faring med produktene når de er riktig lagret, behand-
let og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbe-

falinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: www.sika.no

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no

Produktdatablad

Casco® VD Super Grip
Desember 2022, Versjon 02.01
02179040000000040

CascoVDSuperGrip-no-NOCASCO-(12-2022)-2-1.pdf

